

# BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 0824271   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BG8112  |
| Codice prodotto                     | BG8112  |
| GTIN                                | 4046356351454   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,475 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,465 g   |
| Numero tariffa doganale             | 49119900  |
| Paese di origine                    | PL  |

# BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo            | 5,2 mm                 |

### Siglatura

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numero dei cartellini singoli | 10      |
| Tipo di scanalatura           | alto    |
| Tecnologia di siglatura       | Plotter |

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 4 mm   |
| Passo     | 5,2 mm |

### Campo di testo

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza del campo di testo | 4 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale                              | PA                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Materiale, elemento base               | PA                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|


# BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura

0824271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271>

## Disegni

Disegno schema



- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

# BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)