

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824408>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



## Dati commerciali

Codice articolo	0824408
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8144
Codice prodotto	BG8144
GTIN	4046356352796
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	PL

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824408>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Siglatura

Tecnologia di siglatura	Plotter
-------------------------	---------

### Dimensioni

Larghezza	56,00 mm
Altezza	14,00 mm
Profondità	0,15 mm
Lunghezza	18 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	14 mm
Altezza del campo di testo	56 mm

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PC
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824408>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# ES-SSMK-GB 60X18 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824408

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824408>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)