

# SS-3R 20X7 WH CUS - Segnacartellini per contattori



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824467>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnacartellini per contattori, ordinabile: opaco, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, per morsetti con spessore: 20 mm, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0824467
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8143
Codice prodotto	BG8143
GTIN	4046356355186
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# SS-3R 20X7 WH CUS - Segnacartellini per contattori



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824467>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
Passo	20 mm

### Siglatura

Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

### Dimensioni

Larghezza	19,00 mm
Altezza	7,50 mm
Profondità	1,00 mm
Passo	20 mm
Lunghezza	20 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	20 mm
Altezza del campo di testo	7 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	ABS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

## Montaggio

# SS-3R 20X7 WH CUS - Segnacartellini per contattori



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824467>

Tipo di montaggio
-------------------

fissare nei portacartellini
-----------------------------

0824467

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824467>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SS-3R 20X7 WH CUS - Segnacartellini per contattori



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824467>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)