

# SD-WMTBS (NU) VA:4 - Materiale di siglatura



0826556:4

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826556:4>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Anelli di siglatura, siglatura con il numero: Cifre, color argento, tipo di montaggio: infilamento

La figura illustra una versione dell'articolo

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0826556:4     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2322        |
| Codice prodotto                     | BG2322        |
| GTIN                                | 4046356414029 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,202 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,197 g       |
| Numero tariffa doganale             | 73269098      |
| Paese di origine                    | SE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

### Siglatura

|           |       |
|-----------|-------|
| Siglatura | Cifre |
|-----------|-------|

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 5,5 mm   |
| Lunghezza | 10,90 mm |

### Misure esterne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Diametro esterno | 16 mm ... 305 mm |
|------------------|------------------|

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 5,50 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4,00 mm |

### Indicazioni materiale

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Colore                   | argento              |
| Materiale                | Acciaio inossidabile |
| Materiale, elemento base | Acciaio inox         |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

0826556:4

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826556:4>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0826556:4

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826556:4>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)