

SD-WMTBS (CH) YE:M - Materiale di siglatura



0826611:M

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826611:M>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anelli di siglatura, siglatura con caratteri maiuscoli: Lettere, giallo, tipo di montaggio: infilamento



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0826611:M |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG2322 |
| Codice prodotto | BG2322 |
| GTIN | 4046356414746 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,158 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,12 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | SE |

SD-WMTBS (CH) YE:M - Materiale di siglatura



0826611:M

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826611:M>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

Siglatura

| | |
|-----------|---------|
| Siglatura | Lettere |
|-----------|---------|

Dimensioni

| | |
|-----------|----------|
| Larghezza | 4,3 mm |
| Lunghezza | 11,30 mm |

Misure esterne

| | |
|------------------|------------------|
| Diametro esterno | 10 mm ... 136 mm |
|------------------|------------------|

Campo di testo

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4,30 mm |
| Altezza del campo di testo | 2,60 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| Materiale, elemento base | PVC |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

0826611:M

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826611:M>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0826611:M

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826611:M>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com