

KMV 44X9,6 CUS - Targhetta in acciaio inox



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828494>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

I vantaggi

- Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
- Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

Codice articolo	0828494
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8145
Codice prodotto	BG8145
GTIN	4046356512657
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,7 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	PL

KMV 44X9,6 CUS - Targhetta in acciaio inox



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828494>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttore siglato
------------------	-------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	color argento
Materiale	Acciaio inox 304

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Larghezza	9,6 mm
Lunghezza	44 mm

Misure esterne

Diametro esterno	1 mm ... 63 mm
------------------	----------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	23 mm
Altezza del campo di testo	9 mm

KMV 44X9,6 CUS - Targhetta in acciaio inox



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828494>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

KMV 44X9,6 CUS - Targhetta in acciaio inox



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828494>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com