

# EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Protezione da contatto, Foglio, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1



## I vantaggi

- Elevato carico meccanico e chimico
- Adatto per l'impiego duraturo all'aperto
- Viene incollato o innestato per la protezione dei CARRIER ... siglati
- Protezione antinfortunistica spessa, ma flessibile e trasparente

## Dati commerciali

Codice articolo	0829535
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG241B
Codice prodotto	BG241B
GTIN	4046356614931
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,193 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,1 g
Numero tariffa doganale	39204910
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Confezione	Sacchetti in PE

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

### Dimensioni

Larghezza	26,90 mm
Altezza	14,90 mm
Profondità	0,30 mm

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Spessore pellicola	300 µm
Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

#### Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

#### Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

# EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

## Montaggio

Tipo di montaggio

bloccaggio

# EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)