

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro




0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta in plastica con foro, ordinabile: su carte, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8



I vantaggi

- Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
- Estetica di elevata qualità
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Per la siglatura di componenti, apparecchiature e pulsanti
- Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici

Dati commerciali

Codice articolo	0824365
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8141
Codice prodotto	BG8141
GTIN	4046356352413
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,69 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	8
Numero di cartellini per riga	2

Dimensioni

Larghezza	30 mm
Lunghezza	40 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	TRANSPLY-ABS
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifiche di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281103

ETIM

ETIM 9.0

EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com