

# GPE 22X22 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824419>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm



## I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
- Materiale a due strati
- La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 0824419   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BG8145  |
| Codice prodotto                     | BG8145  |
| GTIN                                | 4046356352895   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,69 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21,5 g  |
| Numero tariffa doganale             | 39203000  |
| Paese di origine                    | PL  |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

### Siglatura

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Numero dei cartellini singoli | 32        |
| Numero di cartellini per riga | 4         |
| Tecnologia di siglatura       | Incisione |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 22 mm |
| Lunghezza | 22 mm |

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 22 mm |
| Altezza del campo di testo   | 22 mm |

### Indicazioni materiale

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Spessore adesivo         | 50 µm                      |
| Colla                    | Acrilato                   |
| Colore                   | argento                    |
| Materiale                | TRANSPLY-ABS               |
| Materiale, elemento base | TRANSPLY-ABS               |
| Sostanze contenute       | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                  |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -20 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %             |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |   |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|---|

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |  |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03           |
|                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

# GPE 22X22 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824419>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPE 22X22 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824419>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)