

GPE 27X18 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824423>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm



I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
- Materiale a due strati
- La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi

Dati commerciali

Codice articolo	0824423
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8145
Codice prodotto	BG8145
GTIN	4046356352932
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,5 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	30
Numero di cartellini per riga	3
Tecnologia di siglatura	Incisione

Dimensioni

Larghezza	27,00 mm
Altezza	18,00 mm
Profondità	0,85 mm
Lunghezza	18 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	27 mm
Altezza del campo di testo	18 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	argento
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

GPE 27X18 SR/R CUS - Materiale da incidere

0824423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824423>



Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

GPE 27X18 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824423>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 27X18 SR/R CUS - Materiale da incidere



0824423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824423>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com