

# PMT (10X38) GN - Cartellino

0831091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831091>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino di siglatura per elementi di portata, per l'equipaggiamento di CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) e CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) a norma DIN 2403



## Dati commerciali

Codice articolo	0831091
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG261Z
Codice prodotto	BG261Z
GTIN	4046356941242
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,642 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,642 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

# PMT (10X38) GN - Cartellino



0831091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831091>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Campo di applicazione	Siglatura delle sostanze di flusso a norma DIN 2403
Siglatura	
Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1

### Dimensioni

Larghezza	38,00 mm
Altezza	10,00 mm
Profondità	1,00 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV	
Specifiche di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte	
Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	10 °C ... 30 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	40 % ... 70 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	12 mesi

### Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

# PMT (10X38) GN - Cartellino

0831091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831091>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# PMT (10X38) GN - Cartellino

0831091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831091>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)