

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843118>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	0843118
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7238
Codice prodotto	BE7238
GTIN	4046356949194
Peso per pezzo (confezione inclusa)	649 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	649 g
Numero tariffa doganale	72166190
Paese di origine	DE

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata

0843118


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843118>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guida DIN
------------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Larghezza foro	15 mm
Altezza foro	6,2 mm
Profondità	7,5 mm
Lunghezza	2000 mm
Distanza foro	25 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincata

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
Verifiche	a norma EN 60715

Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata


Sezione E-Cu equivalente	16 mm ²
Resistenza alla corrente di breve durata 1s	1,92 kA

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata

0843118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843118>

Disegni



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843118>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843118>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,164 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com