

WST 4 YE UNPRINTED - Copertura



1003442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003442>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Copertura, Striscia, yellow (RAL 1018), in bianco, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Dati commerciali

Codice articolo	1003442
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG2511
Codice prodotto	BG2511
GTIN	4055626470856
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,402 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

1003442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003442>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Numero di poli	5
Passo	4,5 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	5
Numero di cartellini per riga	5
Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	1 mm
Passo	4,5 mm
Lunghezza	4,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------

WST 4 YE UNPRINTED - Copertura



1003442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003442>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281107

ETIM

ETIM 9.0

EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

1003442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com