

# GPK/SK 296X200X1,5 YE/BK - Foglio da incidere



0830146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830146>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Foglio da incidere, Piastra, giallo/nero, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0830146
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4046356632461
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103,38 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	103,38 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

### Dimensioni

Larghezza	296,00 mm
Altezza	200,00 mm
Profondità	1,63 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	296 mm
Altezza del campo di testo	200 mm

### Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	multicolore (RAL -)
	giallo (RAL 1018)
	nero (RAL 9005)
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

0830146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830146>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0830146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830146>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)