

# PML-W202 (25X25) - Targhetta di segnalazione



0830437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830437>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e dicitura: 230 V, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0830437
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BG2614
Codice prodotto	BG2614
GTIN	4046356717618
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,906 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,9 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

# PML-W202 (25X25) - Targhetta di segnalazione



0830437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830437>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Etichette di avvertimento
	Siglatura degli avvisi secondo la norma ISO 7010
Tipo	Triangolo

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	16
Numero di cartellini per riga	4
Siglatura	Simbolo della tensione e dicitura: 230 V
Tecnologia di siglatura	Stampante laser da ufficio

### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	29,6 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	25 mm
Altezza del campo di testo	25 mm

### Indicazioni materiale

Spessore pellicola	60 µm
Spessore adesivo	25 µm
Colla	Acrilato
Colore	giallo/nero
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	22 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

## Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

Specifica di prova	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità)
Applicazione	≥ 5 N
Risultato	Prova superata

## Test nastro adesivo

Specifica di prova	DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità)
Risultato	Prova superata

## Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
Iodossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prova superata
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prova superata

## Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova	ISO 175:2010 (in conformità)
Durata della prova	168 h
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ]	Prova superata
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prova superata
IRM 901	Prova superata
IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

## Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

# PML-W202 (25X25) - Targhetta di segnalazione



0830437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830437>

Durata della prova	96 h
--------------------	------

## Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# PML-W202 (25X25) - Targhetta di segnalazione



0830437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830437>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

40200203

### ETIM

ETIM 9.0

EC001777

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

# PML-W202 (25X25) - Targhetta di segnalazione



0830437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830437>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)