

# AP-NLS N - Profilo di copertura

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013634>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo di copertura, altezza: 300 mm, colore: trasparente

## Dati commerciali

Codice articolo	1013634
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2ZWX
Codice prodotto	BE2ZWX
GTIN	4055626492094
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,941 g
Numero tariffa doganale	39169010
Paese di origine	DE

# AP-NLS N - Profilo di copertura



1013634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013634>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per barra colletttrice N
---------------	--------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura
------------------	----------------------

### Dimensioni

Altezza	300 mm
---------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# AP-NLS N - Profilo di copertura



1013634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013634>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013634>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)