

# PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013957>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm



## I vantaggi

- Anelli di siglatura per la siglatura e la fasciatura di conduttori
- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT ...

## Dati commerciali

Codice articolo	1013957
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4017918014131
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,585 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,372 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

### Siglatura

Direzione di siglatura	longitudinale
------------------------	---------------

### Dimensioni

Larghezza	23,3 mm
Altezza	14,5 mm
Profondità	4,35 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	23 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PVC
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	> 10,00 mm
-----------------------------	------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Stoccaggio a temperatura controllata

Specifiche di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Procedimento	Test Bb
Durata	96 h
Temperatura di prova	80 °C

## Montaggio

# PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi

1013957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013957>



Tipo di montaggio

Montaggio a fascette

# PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013957>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013957>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)