FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Protezioni termoretraibili per le giunzioni

1019676

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019676

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezioni termoretraibili per le giunzioni, grado di protezione: IP20, colore: trasparente

Descrizione del prodotto

Protezioni termoretraibili per le giunzioni

I vantaggi

- Nessun effetto di smorzamento sulla giunzione di fusione
- Protezione meccanica dalle giunzioni di fusione
- Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
- BT (British Telecom)

Dati commerciali

Codice articolo	1019676
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Codice vendita	ABNGAZ
Codice prodotto	ABNGAZ
GTIN	4055626701196
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,263 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,07 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l’ordine:	Giuntura per scatole di giuntura FDX 20
Nota per il montaggio	120 °C per 30 secondi (a seconda del tipo)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo di custodia	Fibra ottica
Uscita cavo	sopra e sotto

Dimensioni

Altezza	1,3 mm
Profondità	0,5 mm
Lunghezza	30 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Diametro esterno conduttore	250 µm (Rivestimento primario incluso)

Cavo in fibra ottica

Mezzo trasmissivo	FO

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (secondo DIN EN 61300-2)

Montaggio

Tipo di montaggio	Protezioni termoretraibili per le giunzioni
Nota per il montaggio	La protezione termoretraibile viene inserita nel supporto giunzione

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,024 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com