

NBC-PP-F1PWH:10 - Telai di sicurezza Plug Guard



1041881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041881>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telai di sicurezza Plug Guard



Descrizione del prodotto

Telaio di sicurezza Plug Guard, per il fissaggio dell'interfaccia RJ45 contro la disconnessione non autorizzata, con elemento chiave

I vantaggi

- Perfetto per le applicazioni industriali
- Angolazione compatta
- Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1041881 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ABNLAZ |
| Codice prodotto | ABNLAZ |
| GTIN | 4055626598567 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,18 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,18 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CH |

1041881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041881>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | Per l'integrazione nell'adattatore per guida DIN NBC-PP-G1PGY |
|---------------------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di prodotto | Insero portacontatti femmina |
| Numero degli slot | 1 |

Indicazioni materiale

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale | PC |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale inserto portacontatti | LCP |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali



| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

Montaggio

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio dei circuiti stampati |
|-------------------|---------------------------------|

Disegni

Disegno quotato



1041881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041881>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,408 kg CO2e |
|---------|---------------|