

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1043501>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Memoria di programma e configurazione per salvare programmi applicativi e altri file nel File System del PLC., ad innesto, 2 GByte.

## I vantaggi

- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e configurazione



## Dati commerciali

Codice articolo	1043501
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRADZA
Codice prodotto	DRADZA
GTIN	4055626607573
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,89 g
Numero tariffa doganale	85235190
Paese di origine	DE

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1043501>

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione
Posizione di installazione	verticale
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Cicli di scrittura e di cancellazione	100000
Capacità di memoria	2 GByte (Sistema file superiore)

### Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,165 W
--	---------

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 50 mA

### Indicazioni materiale

Materiale (Custodia)	Plastica
Materiale custodia	Plastica

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

### Montaggio

Posizione di installazione	verticale
----------------------------	-----------

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1043501>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria programmi e configurazione



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1043501>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,135 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)