

RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè



1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè RIF-2 per l'installazione di relè industriali sigillati RTIII con 4 commutatori per l'impiego in Zona 2, connessione Push-in, possibilità d'innesto per moduli d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Dati commerciali

Codice articolo	1047028
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6523
Codice prodotto	DK6523
GTIN	4055626647500
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete
Il kit comprende	2909739 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX
	2909740 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX
	2909741 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Corrente nominale I_N	4x 6 A
Circuito di protezione	in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto)
Sezione conduttore AWG	26 ... 16 (rigido)
	26 ... 16 (flessibile)

Dimensioni

Larghezza	31 mm
Altezza	96 mm
Profondità Leva di fissaggio	75 mm (con leva di fissaggio)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)	V2 (Custodia)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C (Secondo equipaggiamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè



1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

1047028


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>


 **UL Listed**
ID omologazione: E238705

 **cUL Listed**
ID omologazione: E238705

 **IECEX**
ID omologazione: IECEX IBE 17.0032X

 **cUL Listed**
ID omologazione: File E 196811

 **UL Listed**
ID omologazione: File E 196811

 **ATEX**
ID omologazione: IBExU 17 ATEX B014 X

RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè



1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com