

UBE/D + ES/KMK 3 - Portacartellini



1004076

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004076>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini, per la siglatura di gruppi di morsetti, per il montaggio sulle morsettiere NS 32 o NS 35/7,5, grigio (RAL 7042), in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1004076
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG211A
Codice prodotto	BG211A
GTIN	4017918011888
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,68 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,74 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

1004076

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004076>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	20,00 mm
Altezza	42,80 mm
Profondità	45,10 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	40 mm
Altezza del campo di testo	17 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

1004076

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004076>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1004076

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004076>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,045 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com