

PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014286>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartello sostanza pericolosa, Foglio, siglato: Nocivo per l'ambiente, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

I vantaggi

- Elevata forza adesiva
- Elevata stabilità termica
- Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
- I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno

Dati commerciali

Codice articolo	1014286
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BG2624
Codice prodotto	BG2624
GTIN	4046356787031
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,864 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,864 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014286>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Cartelli per sostanze pericolose
	Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS
Tipo	A rombo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	9
Siglatura	Nocivo per l'ambiente

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	25 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	25 mm
Altezza del campo di testo	25 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso/bianco
Materiale	Poliestere
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014286>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

40200202

ETIM

ETIM 9.0

EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014286>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com