

CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Contatto a crimpare



Dati commerciali

Codice articolo	1016662
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AACDCA
Codice prodotto	AACDCA
GTIN	4055626497181
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,173 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	I contatti a crimpare possono essere lavorati solo con utensili a crimpare approvati.
Indicazione sulla documentazione	Le altezze di crimpaggio dipendono dall'utensile a crimpare utilizzata. I valori sono riportati nella documentazione dell'utensile.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	CDC-MP

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza del tratto da spelare	3,5 mm
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 16

Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Stagno (2 - 4 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (2 - 4 µm Sn)
Finitura superficiale	zincatura a caldo
Materiale contatto	Lega Cu

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I _N	8 A
----------------------------------	-----

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Prodotti sfusi
------------	----------------

CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com