

# CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Contatto a crimpare



## Dati commerciali

Codice articolo	1016662
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AACDCA
Codice prodotto	AACDCA
GTIN	4055626497181
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,173 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo	I contatti a crimpare possono essere lavorati solo con utensili a crimpare approvati.
Indicazione sulla documentazione	Le altezze di crimpaggio dipendono dall'utensile a crimpare utilizzata. I valori sono riportati nella documentazione dell'utensile.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	CDC-MP

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza del tratto da spelare	3,5 mm
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	20 ... 16

### Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Stagno (2 - 4 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (2 - 4 µm Sn)
Finitura superficiale	zincatura a caldo
Materiale contatto	Lega Cu

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I <sub>N</sub>	8 A
----------------------------------	-----

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Prodotti sfusi
------------	----------------

# CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CDC-MP 0,5-1,5 - Contatto a crimpare



1016662

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1016662>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)