

# BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore



1044355

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044355>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra adattatrice per l'alloggiamento di sheet (US)



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1044355       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BG121Z        |
| Codice prodotto                     | BG121Z        |
| GTIN                                | 4055626619460 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 96,1 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 92,3 g        |
| Numero tariffa doganale             | 84439990      |
| Paese di origine                    | DE            |

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044355>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo di prodotto | Caricatore |
|------------------|------------|

### Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 106 mm |
| Altezza    | 314 mm |
| Profondità | 11 mm  |

### Indicazioni materiale

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
|------------------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|  |  |
|--|--|
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
|--|--|

# BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore



1044355

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044355>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140615 |
| ECLASS-15.0 | 19140615 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001675 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211600 |
|-------------|----------|

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044355>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)