FOC-TOOL-SET-GOF - Set di utensili

1089515

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089515

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di utensili per confezione GOF

Descrizione del prodotto

Set di utensili per confezione GOF, per l'installazione in campo di connettori LC e SC. Grazie alla tecnologia Cleave non è più necessario incollare e lucidare i connettori.

I vantaggi

- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Tecnologia Cleave
- Senza incollaggio e lucidatura
- Valori di smorzamento ottimali grazie al semplice confezionamento
- Una vera alternativa alle giunzioni
- Connettori riutilizzabili

Dati commerciali

Codice articolo	1089515
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIEY
Codice prodotto	ABNIEY
GTIN	4055626894041
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.700 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.700 g
Numero tariffa doganale	82060000
Paese di origine	BG

Set composto da

FOC-TOOL-CASE-EMPTY - Accessori FO

1414095

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414095



Valigetta di ricambio, vuota

FOC-TOOL-FIBERCLAMP - Accessori FO

1414096

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414096



Supporto cavo

FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-ADAPTER - Accessori FO

1414097

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414097



Adattatore per fonte di luce rossa

FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-650 - Accessori FO

1414098

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414098



Fonte luce rossa (650 nm)

FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Accessori FO

1414099

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414099

Spelafibre a 2 fori



FOC-TOOL-STRIPPING-FA-2 - Accessori FO

1414100

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414100

Spelafibre per AWG 22-10 / (0,6 ... 2,6 mm)



FOC-TOOL-FIBERCONTAINER - Accessori FO

1414102

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414102

Contenitore in fibra



FOC-TOOL-CLEANINGWIPE - Accessori FO

1414104

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414104

Panni in fibra



FOC-TOOL-MARKER BK - Accessori FO

1414105

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414105

Penna di siglatura



FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessori FO

1414106

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414106

Fibra ottica Multimode



FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Accessori FO

1414107

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414107

Fibra ottica Singlemode (OS2)



FOC-TOOL-STRIPPING-MARKER - Blocco distributore

1218483

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1218483

Guida di segnalazione per la posa di cavi in fibra ottica



CUTFOX-ES - Utensile da taglio

1212621

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212621




Forbici per elettricisti, elevate prestazioni di taglio grazie alla microdentellatura, adatte per rame, alluminio, fibre di kevlar e plastica, manici a due componenti con area morbida antiscivolo, ergonomiche, supporto a vite variabile

FOC-TOOL-CLEAVER-HOLDER-UNIVERSAL - Accessori utensili

1218486

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1218486

Attacco per Cleaving Tool per connettori multimodali e monomodali



FOC-TOOL-SET-GOF - Set di utensili

1089515

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089515

FOC-TOOL-CLEAVER-UNIVERSAL - Blocco distributore

1218485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1218485

Più pratico per il confezionamento di connettori in fibra ottica



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile di montaggio

Dimensioni

Larghezza	34,5 cm
Altezza	6,5 cm
Lunghezza	28 cm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica

Cavo / linea

Tipo di cavo	per tutti i tipi di cavi STB comuni, TB limitati

Cavo in fibra ottica

Mezzo trasmissivo	FO

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	giunzione meccanica

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	21045114
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC000163

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	136,702 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com