CRIMPFOX VARIO 4S - Pinza a crimpare

1108766

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108766

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,25 mm^2, sezione max.: 4 mm^2, crimpatura: Crimpatura quadra, peso 401 g, nero/verde

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Tecnica consolidata di elevata qualità
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
- "L'originale"
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua

Dati commerciali

Codice articolo	1108766
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151016029
Peso per pezzo (confezione inclusa)	499 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	401,44 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Note generali	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Forma quadrata ottimale della crimpatura
	Forza di azionamento ridotta
	Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili
	Forza di crimpatura regolabile
	Adatta anche per puntalini TWIN

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,25 mm²
Sezione max.	4 mm²
AWG min	24
AWG max	12

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm² ... 4 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 1,5 mm²)
Sezione AWG	24 ... 12 (2x AWG 20 ...2 x AWG 16)

Dimensioni

Larghezza	72 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza	190 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108766

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com