CRIMPFOX-P CDC 1.5L - Pinza a crimpare

1142832

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142832

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori a crimpare COMBICON, sezione 0,50 ... 1,50 mm^2, bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, incl. ausilio di posizionamento

I vantaggi

- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1142832
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4063151103712
Peso per pezzo (confezione inclusa)	508 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	463,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Incluso ausilio di posizionamento
	Forma di crimpatura simmetrica grazie al movimento parallelo della pinza
	Stazioni di stampaggio siglate

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,75 mm²
Sezione max.	1 mm²
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm²
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	0,5 mm²
AWG max	20

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sezione AWG	20 ... 16

Dimensioni

Lunghezza	233 mm

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com