

# CRIMPFOX ZA 2 - Pinza a crimpare



1201853

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201853>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza a crimpare per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 e DIN 46228-4: 1990-09



## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1201853   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3131  |
| Codice prodotto                     | BH3131  |
| GTIN                                | 4017918017552   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 270,5 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 261,2 g   |
| Numero tariffa doganale             | 82032000  |
| Paese di origine                    | DE  |

# CRIMPFOX ZA 2 - Pinza a crimpare



1201853

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201853>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile a crimpare |
| Crimpatura       | Crimpatura quadra   |
| Sezione min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max.     | 6 mm <sup>2</sup>   |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica

0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 195 mm |
|-----------|--------|

### Indicazioni materiale

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Colore    | nero/verde                     |
| Materiale | Acciaio con manico in plastica |

# CRIMPFOX ZA 2 - Pinza a crimpare



1201853

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201853>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX ZA 2 - Pinza a crimpare



1201853

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201853>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

4,514 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)