

CRIMPSET 6 - Set di utensili



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cassette accessori, in metallo, equipaggiate con puntalino a norma DIN 46228-4: 1990-09, 500 pezzi ciascuna. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 pz. AI 2,5-8 BU, 200 pz. AI 4-10 GY, 100 pz. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Descrizione del prodotto

Set di utensili, equipaggiato

I vantaggi

- Dall'ampia gamma di utensili professionali abbiamo creato per voi un set di utensili straordinario

Dati commerciali

Codice articolo	1202072
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3511
Codice prodotto	BH3511
GTIN	4017918017699
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.828 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.606,8 g
Numero tariffa doganale	82060000
Paese di origine	SE

CRIMPSET 6 - Set di utensili



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

Set composto da

AI 0,25- 6 YE - Cappuccio

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3203024>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 10,5 mm, colore: giallo

AI 0,34- 6 TQ - Cappuccio

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3203053>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 10,5 mm, colore: turchese

CRIMPSET 6 - Set di utensili

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

AI 0,5 - 8 WH - Cappuccio

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200014>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco

AI 0,75- 8 GY - Cappuccio

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200519>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio

CRIMPSET 6 - Set di utensili

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

AI 1 - 8 RD - Cappuccio

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200030>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso

AI 1,5 - 8 BK - Cappuccio

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200043>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero

CRIMPSET 6 - Set di utensili

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

AI 2,5 - 8 BU - Cappuccio

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200522>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu

AI 4 -10 GY - Cappuccio

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200535>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 17 mm, colore: grigio

CRIMPSET 6 - Set di utensili

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

AI 6 -12 YE - Cappuccio

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200548>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: giallo

QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204384>



Pinza spelafili per linee con isolamento in PVC, campo di spelatura: da 0,08 a 6 mm², tagliacavi fino a 6 mm² flessibile e 4 mm² rigido

CRIMPSET 6 - Set di utensili

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>



CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1031721>



Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, peso 305 g, nero/verde

CRIMPSET 6 - Set di utensili



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Set utensili

Crimpatura

Crimpatura trapezoidale

Dimensioni

Larghezza

357 mm

Altezza

48 mm

Lunghezza

206 mm

Indicazioni materiale

Colore

argento

Materiale, elemento base

Metallo

CRIMPSET 6 - Set di utensili



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 6 - Set di utensili



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202072>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

42,73 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com