

# VISU+ 2 RT UNLTD RED NET WEB5 - Software di visualizzazione



1109775

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109775>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione ridondanza e networking e 5 WebClient senza limitazioni per i dati I/O e le variabili in scripting.

## I vantaggi

- Protezione accesso con gestione utente
- Immagini di processo completamente scalabili per l'utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
- Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
- Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
- Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
- Script realizzabili in VBA e IL
- Accoppiamento controllore con OPC

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1109775   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DRDAAB  |
| Codice prodotto                     | DRDAAB  |
| GTIN                                | 4063151023119   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 41,5 g  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39,1 g  |
| Numero tariffa doganale             | 49119900  |
| Paese di origine                    | DE  |

# VISU+ 2 RT UNLTD RED NET WEB5 - Software di visualizzazione



1109775

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109775>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Software di visualizzazione |
|------------------|-----------------------------|

### Caratteristiche del sistema

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Applicazione del software | Visualizzazione |
|---------------------------|-----------------|

### Informazioni sulla licenza

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tipo di licenza | Licenza runtime |
|-----------------|-----------------|

### Funzionalità

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Funzionalità di base  | Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti                    |
|                       | Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server |
|                       | FDA CFR 21 Part 11 compatibile   |
| Funzionalità avanzata | Funzionalità di web client   |
|                       | Funzione di ridondanza   |
|                       | Networking   |
| Funzione integrata    | Progettazione online   |
|                       | Protezione mediante password   |
|                       | Commutazione vocale  |
|                       | Web client   |
|                       | Networking   |
| Numero di punti I/O   | 128000   |
| Numero client         | 5  |

### Requisiti di sistema

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Memoria hard disk   | min. 1 GByte (raccomandato: 2 GByte) |
| Browser supportati  | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Lingue supportate   | tedesco, inglese, francese, italiano |
| Risoluzione monitor | 1024 x 768 pixel (XGA)               |

### Requisiti di sistema dell'ambiente di sviluppo

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Apparecchiature di comando | Tastiera, mouse              |
| Sistema operativo          | Windows® 11                  |
|                            | Windows® 10                  |
|                            | Windows® 8.1                 |
|                            | Windows® 8                   |
|                            | Windows® 7                   |
|                            | Windows® Embedded Standard 7 |
|                            | Windows® Server 2019         |

# VISU+ 2 RT UNLTD RED NET WEB5 - Software di visualizzazione



1109775

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109775>

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Windows® Server 2016    |
|  | Windows® Server 2012 R2 |
|  | Windows® Server 2012    |
|  | Windows® Server 2008 R2 |
|  | Windows® Server 2008    |
|  | Windows® Server 2003    |

## Requisiti di sistema dell'ambiente di runtime

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Sistema operativo | Windows® 11                  |
|                   | Windows® 10                  |
|                   | Windows® 8.1                 |
|                   | Windows® 8                   |
|                   | Windows® 7                   |
|                   | Windows® Embedded Standard 7 |
|                   | Windows® XP Embedded         |
|                   | Windows® Server 2019         |
|                   | Windows® Server 2016         |
|                   | Windows® Server 2012 R2      |
|                   | Windows® Server 2012         |
|                   | Windows® Server 2008 R2      |
|                   | Windows® Server 2008         |
|                   | Windows® Server 2003         |
|                   | Windows® CE 5.0              |
| Windows® CE 6.0   |                              |
| Windows® Mobile   |                              |

# VISU+ 2 RT UNLTD RED NET WEB5 - Software di visualizzazione



1109775

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109775>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

# VISU+ 2 RT UNLTD RED NET WEB5 - Software di visualizzazione



1109775

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109775>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)