

CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Pinza a crimpare



1142831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori a crimpare COMBICON, sezione 0,14 ... 0,50 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, incl. ausilio di posizionamento

I vantaggi

- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1142831
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4063151102821
Peso per pezzo (confezione inclusa)	357,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	322,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Pinza a crimpare



1142831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Incluso ausilio di posizionamento
	Forma di crimpatura simmetrica grazie al movimento parallelo della pinza
	Stazioni di stampaggio siglate

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	0,34 mm ²
AWG max	22

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	0,5 mm ²
AWG max	20

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm ² ... 0,14 mm ²
Sezione AWG	26 ... 20

Dimensioni

Lunghezza	190 mm
-----------	--------

CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Pinza a crimpare



1142831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Pinza a crimpare



1142831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Pinza a crimpare



1142831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142831>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com