# SZK PH1 VDE - Cacciavite

1205150

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205150

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

## I vantaggi

- Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess
- Omologazione VDE

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1205150 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3145 |
| Codice prodotto | BH3145 |
| GTIN | 4017918019167 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 61,65 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 61,65 g |
| Numero tariffa doganale | 82054000 |
| Paese di origine | CZ |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |


### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Tipo | Testa a taglio |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Presa di forza | Croce/Phillips-Recess |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 33 mm |
| Larghezza lama | 4,5 mm |
| Altezza lama | 80 mm |
| Lunghezza | 178 mm |
| Apertura chiave | 0 mm |
| Apertura chiave montaggio | 0 mm |

### Indicazioni materiale


| | |
|---|---|
| Materiale | acciaio per utensili legato |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Verifiche | DIN/ISO 8764-1 PH |

## Disegni

Disegno quotato



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205150

**EAC**
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

**VDE Zeichengenehmigung**
ID omologazione: 086858

**EAC**
ID omologazione: 7500525.13.12.00701

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000144 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,795 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com