

SZK PZ0 VDE - Cacciavite

1206447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 0 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

I vantaggi

- Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess
- Omologazione VDE

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1206447 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3146 |
| Codice prodotto | BH3146 |
| GTIN | 4017918170905 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33,77 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33,77 g |
| Numero tariffa doganale | 82054000 |
| Paese di origine | CZ |

SZK PZ0 VDE - Cacciavite



1206447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensile per viti

Tipo

Testa a taglio


Dati di collegamento

Presca di forza

Croce/Pozi-/Supadriv

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

26 mm

Larghezza lama

3 mm

Altezza lama

80 mm

Lunghezza

161 mm

Apertura chiave

0 mm

Apertura chiave montaggio

0 mm

Indicazioni materiale

Materiale

acciaio per utensili legato

Normative e prescrizioni

Verifiche

DIN/ISO 8764-1 PZ IEC 60900:2004

SZK PZ0 VDE - Cacciavite


1206447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>



Disegni

Disegno quotato



SZK PZ0 VDE - Cacciavite



1206447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID omologazione: 086858



EAC

ID omologazione: 7500525.13.12.00701

1206447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206447>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,715 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com