

NS 15 UNPERF 500MM - Guida di supporto, non perforata



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207642>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	1207642
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	BH8421
Codice prodotto	BH8421
GTIN	4046356366007
Peso per pezzo (confezione inclusa)	999 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	999 g
Numero tariffa doganale	72166190
Paese di origine	DE

NS 15 UNPERF 500MM - Guida di supporto, non perforata

1207642


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207642>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guida DIN
------------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	15 mm
Larghezza foro	0 mm
Altezza foro	0 mm
Profondità	5,5 mm
Lunghezza	500 mm
Distanza foro	0 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincato, passivato a strato spesso

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
Verifiche	a norma EN 60715

Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata

Sezione E-Cu equivalente	10 mm ²
Resistenza alla corrente di breve durata 1s	1,2 kA


NS 15 UNPERF 500MM - Guida di supporto, non perforata

1207642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207642>

Disegni

Disegno quotato



NS 15 UNPERF 500MM - Guida di supporto, non perforata



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207642>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 UNPERF 500MM - Guida di supporto, non perforata



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207642>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com