

CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - Pinza a crimpare



1202883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202883>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm² ... 6 mm², e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale

I vantaggi

- Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
- Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
- Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- Visuale ottimale nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1202883
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151267384
Peso per pezzo (confezione inclusa)	459,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	375,73 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - Pinza a crimpare



1202883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202883>

Dati tecnici

Note

Note generali	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------------	--------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Forza di azionamento ridotta fino al 30 %
	Visuale ottimale sull'area di crimpatura

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Sezione AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza	175 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde
--------	------------

CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - Pinza a crimpare



1202883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202883>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - Pinza a crimpare



1202883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com