ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico

1203110

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare pneumatica per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 0,25 - 2,5 mm^2

I vantaggi

- Le pinze a crimpare sono utensili ad aria compressa per capocorda con sezioni da 0,25 mm² ... 2,5 mm²
- La pinza ZAP 25 è dotata di un doppio elemento a crimpare che consente di introdurre il conduttore sia frontalmente che lateralmente

Dati commerciali

Codice articolo	1203110
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3232
Codice prodotto	BH3232
GTIN	4017918018085
Peso per pezzo (confezione inclusa)	761,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	761,9 g
Numero tariffa doganale	84671900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Consumo d'aria per pressione	0,2 l
Intervallo di pressione	4,00 bar ... 6,00 bar
Caratteristica di prodotto	Avvio del ciclo di crimpatura mediante interruttore manuale
	Doppio elemento a crimpare per l'inserimento dei conduttori frontale e laterale
	Occhiello per l'utilizzo di un bilanciatore
	1 alloggiamento per matrice
	Larghezza matrice: 12 mm
	La tramoggia consente un facile posizionamento
Larghezza crimpatura	12,00 mm

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0 Hz

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm² ... 2,5 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 1,5 mm²)

Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	44 mm
Lunghezza	200 mm

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

EAC
ID omologazione: 0278662

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	52,782 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com