

ZAP 25 T - Utensile a crimpare, pneumatico



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare pneumatica da tavolo, per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 0,25 - 2,5 mm²

I vantaggi

- Queste pinze a crimpare sono state sviluppate appositamente per il confezionamento di conduttori
- La procedura a crimpare viene innescata da una valvola di fondo
- Due serbatoi integrati garantiscono il rapido accesso ai capocorda

Dati commerciali

Codice articolo	1203123
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3232
Codice prodotto	BH3232
GTIN	4017918018092
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.421 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.421 g
Numero tariffa doganale	84671900
Paese di origine	DE

ZAP 25 T - Utensile a crimpare, pneumatico



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Consumo d'aria per pressione	0,2 l
Intervallo di pressione	4,00 bar ... 6,00 bar
Caratteristica di prodotto	Avvio del ciclo di crimpatura con interruttore a pedale
	Doppio elemento a crimpare per l'inserimento dei conduttori frontale e laterale
	1 alloggiamento per matrice
	Vaschetta integrata per puntalini
	Larghezza matrice: 12 mm
	La tramoggia consente un facile posizionamento

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0 Hz
-----------	------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
-----------------	---

Dimensioni

Larghezza	140 mm
Altezza	70 mm
Lunghezza	200 mm

ZAP 25 T - Utensile a crimpare, pneumatico



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

ID omologazione: 0278662

ZAP 25 T - Utensile a crimpare, pneumatico



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 25 T - Utensile a crimpare, pneumatico



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203123>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com