# QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili

1204384

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204384

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili per linee con isolamento in PVC, campo di spelatura: da 0,08 a 6 $mm^2$, tagliacavi fino a 6 $mm^2$ flessibile e 4 $mm^2$ rigido

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1204384 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3121 |
| Codice prodotto | BH3121 |
| GTIN | 4017918018863 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 235,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 227 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | GB |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Note generali | Tagliacavi fino a 6 mm² |
| Note generali | tagliacavi fino a AWG 10 |

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile spelafili |
| Il kit comprende | 1202072 CRIMPSET 6 |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione metrica | 0,08 mm² ... 6 mm² (Campo di spelatura) |
| | 6 mm² (Campo di taglio) |
| Sezione AWG | 24 ... 10 (Campo di spelatura) |
| | 10 (Campo di taglio) |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 205 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 0,5 mm ... 2,9 mm |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204384

**EAC**
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002109 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 5,551 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com