

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda isolati, 0,14 ... 1,0 mm² (verde chiaro, rosso), crimpatura ovale

I vantaggi

- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori

Dati commerciali

Codice articolo	1212055
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3132
Codice prodotto	BH3132
GTIN	4046356453851
Peso per pezzo (confezione inclusa)	436,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	436,45 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Matrici con codifica a colori

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	0,5 mm ²
AWG min	24
AWG max	22

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	22
AWG max	18

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sezione AWG	26 ... 18

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	59 mm
Lunghezza	198 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare


1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com