

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza a crimpare, per capocorda non isolati, 0,34 ... 2,5 mm², crimpatura a rientranza



I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Inserimento laterale dei conduttori
- Crimpatura di qualità elevata e costante
- Esecuzione compatta e leggera
- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Pinza a crimpare per capocorda non isolati

Dati commerciali

Codice articolo	1212063
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356453844
Peso per pezzo (confezione inclusa)	436,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	435,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Inserimento laterale dei conduttori
	Struttura compatta e leggera
	Stazioni di stampaggio siglate

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,34 mm ²
Sezione max.	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG max	20

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	0,75 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	14
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	1,5 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	22 ... 14

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	59 mm
Lunghezza	198 mm

Indicazioni materiale

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>



Colore

nero

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare


1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pinza a crimpare



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212063>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com