

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adattatore



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205351>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore RJ45 passivo con tre connettori femmina collegati in parallelo e terra funzionale opzionale

Dati commerciali

Codice articolo	1205351
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMIIZ9
Codice prodotto	CMIIZ9
GTIN	4063151272364
Peso per pezzo (confezione inclusa)	120,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adattatore



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205351>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
------------------	------------

Interfacce

Numero di interfacce	3
Collegamento	RJ45
Fisica di trasmissione	CAT 2 (Twisted-Pair)
Tipologia	Stella
Lunghezza di trasmissione	2,4 m

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	50 mm
Altezza	128 mm
Profondità	52 mm
Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN))	49 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN))

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Altezza	4000 m

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adattatore



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205351>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205351>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com