

# CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Stampo per crimpatura



1212088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, imballato in custodie box affiancabili

## Dati commerciali

Codice articolo	1212088
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Z
Codice prodotto	BH313Z
GTIN	4046356454483
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	79,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

1212088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M
Larghezza crimpatura	1,69 mm
Larghezza crimpatura	5,41 mm
Larghezza crimpatura	6,48 mm

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	> 0 mm <sup>2</sup>
-----------------	---------------------

### Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	25,5 mm
Lunghezza	114 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Stampo per crimpatura



1212088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1212088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)