WIREFOX 6SC - Utensile spelafili

1212158

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212158

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm^2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm^2 flessibile/1,5 mm^2 rigido, tagliacavi sostituibile

Descrizione del prodotto

Tagliacavi utilizzabili: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB e 1212152 WIREFOX 10/SB, ricambio diretto: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

I vantaggi

- Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
- Pratico tagliafili integrato
- Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore

Dati commerciali

Codice articolo	1212158
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3121
Codice prodotto	BH3121
GTIN	4046356454438
Peso per pezzo (confezione inclusa)	210,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	210,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile spelafili
Applicazione	Cavo resistente a cortocircuiti
Caratteristica di prodotto	Meccanismo di regolazione automatica
	Coltello spelafili sostituibile

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	1,5 mm² ... 6 mm² (Campo di spelatura)
	1,5 mm² (Campo di taglio)
Sezione AWG	16 ... 10 (Campo di spelatura)
	16 (Campo di taglio)
Lunghezza del tratto da spelare	2 mm ... 18 mm

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Altezza	90 mm
Lunghezza	191 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212158

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com