

CF 500/DIE TC 4 - Stampo per crimpatura



1212237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212237>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti con diametro del codolo 2,5 e 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Dati commerciali

Codice articolo	1212237
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH323Z
Codice prodotto	BH323Z
GTIN	4046356449816
Peso per pezzo (confezione inclusa)	67,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,7 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE

CF 500/DIE TC 4 - Stampo per crimpatura



1212237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212237>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra
Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	4 mm ²

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 4 mm ²
-----------------	--

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Acciaio
Rivestimento	nichelato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	0,5 mm ... 2,4 mm
-----------------------------	-------------------

CF 500/DIE TC 4 - Stampo per crimpatura

1212237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212237>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC 4 - Stampo per crimpatura



1212237

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212237>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com