

NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - Guida di supporto, non perforata



1207649

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207649>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	1207649
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	BH8422
Codice prodotto	BH8422
GTIN	4046356366472
Peso per pezzo (confezione inclusa)	999 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	999 g
Numero tariffa doganale	72166190
Paese di origine	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - Guida di supporto, non perforata



1207649


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207649>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guida DIN
------------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Profondità	7,5 mm
Lunghezza	1000 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincato, passivato a strato spesso

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
Verifiche	a norma EN 60715

Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata

Sezione E-Cu equivalente	16 mm ²
Resistenza alla corrente di breve durata 1s	1,92 kA



NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - Guida di supporto, non perforata

1207649

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207649>

Disegni

Disegno quotato



NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - Guida di supporto, non perforata



1207649

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207649>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - Guida di supporto, non perforata



1207649

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207649>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com