

SF-PHSL 1-80 VDE - Cacciavite



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cacciavite, +/- PH/intaglio, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 1 x 80, manico a due componenti, con protezione anti-svitamento

I vantaggi

- Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess
- Omologazione VDE

Dati commerciali

Codice articolo	1212283
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3145
Codice prodotto	BH3145
GTIN	4046356455183
Peso per pezzo (confezione inclusa)	61,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	61,37 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per viti
Tipo	Testa a taglio
Caratteristica di prodotto	Impugnatura Kraftform
	Impugnatura bicomponente
	Protezione anti-rotolamento esagonale
	Testa della vite Philips/a intaglio

Dati di collegamento

Presenza di forza	Phillips-Recess/più-meno
-------------------	--------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	26 mm
Larghezza lama	4,5 mm
Altezza lama	80 mm
Lunghezza	178 mm
Apertura chiave	0 mm
Apertura chiave montaggio	0 mm

Indicazioni materiale

Materiale	acciaio per utensili legato
-----------	-----------------------------

Normative e prescrizioni

Verifiche	IEC 60900:2004
-----------	----------------

SF-PHSL 1-80 VDE - Cacciavite


1212283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>



Disegni

Disegno quotato



SF-PHSL 1-80 VDE - Cacciavite



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

ID omologazione: 086858



EAC

ID omologazione: 7500525.13.12.00701

1212283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21040406
ECLASS-15.0	21040406

ETIM

ETIM 10.0	EC000144
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212283>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com