

# TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212315>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 2,5 Nm e comando esagonale da 4 mm per il dado del cappuccio di collegamento

La figura mostra la variante TSD 04 SAC

## I vantaggi

- Giravite dinamometrico TSD ... SAC con diverse coppie preimpostate da 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Nei giravite dinamometrici TSD-M... è possibile regolare singolarmente la coppia di serraggio
- L'adattatore TSD-M... svolge le diverse funzioni di innesto
- Svareti inserti a innesto SAC... per molteplici applicazioni

## Dati commerciali

Codice articolo	1212315
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH314A
Codice prodotto	BH314A
GTIN	4046356455596
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Tipo	Esagonale SW4

### Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	2,5 Nm ... 2,5 Nm
Presenza di forza	Chiave esagonale

### Dimensioni

Larghezza	37 mm
Larghezza lama	0 mm
Altezza lama	100 mm
Lunghezza	205 mm
Spessore lama	0 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212315>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

### ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212315>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

4,721 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)