TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico

1208487

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208487

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la variante TSD 04 SAC

Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8

I vantaggi

- L'adattatore TSD-M... svolge le diverse funzioni di innesto
- Giravite dinamometrico TSD ... SAC con diverse coppie preimpostate da 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Svariati inserti a innesto SAC... per molteplici applicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	1208487
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH314A
Codice prodotto	BH314A
GTIN	4046356014571
Peso per pezzo (confezione inclusa)	93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	92,1 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Tipo	Esagonale SW4
Caratteristica di prodotto	Impugnatura bicomponente
	Protezione anti-rotolamento esagonale
	Con coppia di serraggio preimpostata
	Numerose punte SAC-BIT
	Precisione della coppia secondo DIN ISO 6789

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,2 Nm ... 0,2 Nm
Presa di forza	Chiave esagonale

Dimensioni

Larghezza	37 mm
Larghezza lama	0 mm
Altezza lama	100 mm
Lunghezza	205 mm
Spessore lama	0 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208487

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	5,699 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com